PRODUKTINFORMATION

# ALPHA

## 3477PIR100P30-13

EAN 4031582305333



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 75 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 150 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 128 mm |
| Samlet vægt | 1,11 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 41 mm |
| Udfaldsradius | 121 mm |
| Udfaldsdiameter | 242 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 35 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3477PIR100P30-13

EAN 4031582305333

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**




