

# MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Maxtech                   |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 75 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 150 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,66 kg                   |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tread hardness           | weich                  |
| Material des Radkörpers  | Polypropylen           |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, geschäumt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Schwarz                |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 200 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                  |
| Achsloch Durchmesser     | 8 mm                   |
| Nabenlänge               | 60 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 70 Shore A             |

