

GALEA

5070PJP125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Galea |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 162 mm |
| 全幅 | 66 mm |
| 総重量 | 0.656 kg |

車輪

| | |
|-------------|------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 30 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 102.5 mm |
| 旋回径 | 205 mm |
| ドーム径 | 59 mm |

フィッティング

| | |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径 | 22 mm |
| ボルト長 | 40 mm |

GALEA

5070PJP125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

