

ALPHA

3477PIR200P63

EAN 4031582354263



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 205 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 410 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,193 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 167 mm |
| Поворотне з'єднання | 334 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ALPHA

3477PIR200P63

EAN 4031582354263



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

