

ELASTECH

SEP 200X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ○ ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Elastech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 600 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 500 kg |
| 静荷重 | 1000 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 総重量 | 3.48 kg |

車輪

| | |
|-------------|-----------------------|
| 本体材質 | 鋼鉄、重量系 |
| | 柔らかい |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | ジェットブラック (RAL9005と類似) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 60 mm |
| ボディ幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 68 ショアA |

ELASTECH

SEP 200X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

