

STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	83 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,19 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	62 mm
Störkreis	124 mm
Dom Durchmesser	20 mm
Gewindedurchmesser	0 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser	10 mm
Bundstift Länge	15 mm