製品情報

# PURETECH AIR

## PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Puretech air |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 3km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 400 kg |
| 総重量 | 2.23 kg |

### 車輪

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔らかい |
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 空気入り、ブロックプロファイル |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 400 mm |
| トレッド幅 | 100 mm |
| 車軸穴径 | 25 mm |
| ハブの長さ | 74 mm |
| トレッドの硬度（A） | 55 ショアA |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

注文番号 00031051

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH