

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Galea |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 139 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 30 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回径 | 205 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

