KAPPA LOAD

9658FTP250P64 TFR

EAN 4031582386332

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1920 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1600 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	3840 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Poids	17.46 kg

CHAPE

Lubrication nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD

9658FTP250P64 TFR

EAN 4031582386332

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH