

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Bestellnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,679 kg

RAD

Material des Radkörpers	Zinkdruckguss
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	35,5 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Bestellnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

