

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712
Objednávací číslo 00027123

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	128 mm
Celková šířka	85 mm
Celková hmotnost	0,432 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	103 mm
Šířka desky	85 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712
Objednací číslo 00027123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

