

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Objednávací číslo 00027123



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 75 kg |
| Statická Nosnost | 150 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Stavební výška | 85 mm |
| Celková hmotnost | 0,432 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
| Ložisko | Ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 35 mm |
| Šířka středu kola | 35 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|---------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 103 mm |
| Šířka plotny | 85 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712
Objednáací číslo 00027123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

