

AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	31 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

