

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.16 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	43 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	40 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	40 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

