



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.5 kg

Product Drawings

