

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numéro de commande 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●○○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	130 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	0,968 kg

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
	souple
Bandage	Amortissement, Résistance à la température
Roulement	Douille de roulement sèche
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numéro de commande 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

8470U0D100P30- ϕ 11

