

# ZETA

4688TOO200P63

EAN 4031582443004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Zeta                      |
| Typ                         | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 800 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 640 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 1600 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Bauhöhe                     | 240 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 2,675 kg                  |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, schwer        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 200 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## GEHÄUSE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Material  | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt      |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 117 mm                         |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm                         |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 74 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                          |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA

4688TOO200P63

EAN 4031582443004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

