

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873
Bestellnummer 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	15 mm
Nabenlänge	45 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	420 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	335 kg
Statische Tragfähigkeit	840 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873
Bestellnummer 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

