

COMPACTA

1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	65 mm
Gesamtgewicht	0,14 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	25 mm
Schwenkradius	41 mm
Störkreis	82 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	21 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	67 mm
Plattenbreite	48 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	55 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	30 mm
Plattenloch Durchmesser	6 mm

COMPACTA

1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

