

## ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 red

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha stainless  |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg           |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | はい               |
| 静荷重       | 300 kg           |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C           |
| 最大温度範囲    | 80 °C            |
| 取付高       | 128 mm           |
| 総重量       | 0.96 kg          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回径     | 242 mm    |

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリアミド           |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型     |
| ベアリング       | ローラーベアリング、ステンレス |
| 車軸          | ナットでネジ止め        |
| 直径          | 100 mm          |
| トレッド幅       | 32 mm           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD         |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

# ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 red

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

