INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Numéro de commande 10000776



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.56 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps	46 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Numéro de commande 10000776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH