PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

## TOP 080x70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 80 mm |
| Breite der Lauffläche | 70 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 76 mm |
| Breite des Radkörpers | 70 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
| Lagertyp | 6204ZV |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●○○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Duratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 700 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 560 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,45 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH


## TOP 080x70-Ø20 HL76


EAN 4031582322576

Bestellnummer 00804172

**Produktzeichnungen**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH