PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 70 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 140 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,6 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Rollager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Breedte wielkern | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 103 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Bestelnummer 00001363

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH