

ELASTECH

IEP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック（RAL9005と類似）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	68 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	240 kg
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
総重量	0.893 kg

ELASTECH

IEP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

