

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	128 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	0.96 kg

하우징

주택 자재	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	41 mm
회전 반경	123 mm
회전 간섭	246 mm
돔 직경	75 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	34 mm
차체 너비	34 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

