

AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	188 mm
総重量	1.186 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	36 mm
旋回径	262 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	45 mm

AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

