ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	650 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	520 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,46 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	82 mm
Ширина Протектор	66 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	66 mm
Ширина тела	66 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Номер заказа 00827823

Чертежи изделия





