



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-------|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 取付高 | 135 mm |
| 全幅 | 60 mm |
| 総重量 | 1.01 kg |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 住宅用建材 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 43.5 mm |
| 旋回半径 | 131 mm |
| 旋回径 | 262 mm |
| ドーム径 | 60 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒、導電性 |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

フィッティング

| | |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |
| ヒント | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

AGILA

2477DYK100P30-11

EAN 4031582341737

注文番号 00006520
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

