

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numărul de comandă 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha smart
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	205 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h	205 kg
Capacitate de încărcare statică	410 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	240 mm
Greutate totală	2,612 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	52,5 mm
Raza de pivotare	152,5 mm
Interferență pivotantă	305 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numărul de comandă 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

