

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567
Bestellnummer 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	123 mm
Gesamtbreite	118 mm
Gesamtgewicht	5,289 kg

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

GEHÄUSE

Ausladung	30 mm
Schwenkradius	72 mm
Störkreis	144 mm
Dom Durchmesser	104 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	112 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	92 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm