

ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta reverse
ハウジングタイプ	トータルロックおよびスプリング搭載 方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	450 kg
6km/hの耐荷重	360 kg
静荷重	900 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	240 mm
全幅	96 mm
総重量	4.294 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グレー/ノンマーキング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショア

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回径	360 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

製品情報

ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

