

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-13

EAN 4031582350333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila stainless        |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Ja                     |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 160 mm                 |
| Gesamtbreite                | 60 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,61 kg                |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, mittel |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 41 mm                    |
| Schwenkradius   | 103,5 mm                 |
| Störkreis       | 207 mm                   |
| Dom Durchmesser | 60 mm                    |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## BEFESTIGUNG

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch                                                          |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm                                                                  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-13

EAN 4031582350333

Bestellnummer 00036328  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

