

ZETA

4681UAP200P63 XL

EAN 4031582399936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
取付高	240 mm
総重量	4.005 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	55 mm
旋回径	230 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

ZETA

4681UAP200P63 XL

EAN 4031582399936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

