製品情報

ALPHA

3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	250 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	155 mm
総重量	1.17 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	121 mm
旋回径	242 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面





© Copyright 2026 TENTE International GmbH