

# AGILA

2470DYK125R07-21,5/24

EAN 4031582342116

Bestellnummer 00032380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                  |
| Bauhöhe                     | 165 mm                 |
| Gesamtbreite                | 60 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 1,171 kg               |

## RAD

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech                               |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Konuskugellager                          |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert                           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                          |
| Durchmesser              | 125 mm                                   |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                    |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                               |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 41 mm                 |
| Schwenkradius   | 103,5 mm              |
| Störkreis       | 207 mm                |
| Dom Durchmesser | 60 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                       |
| Bundstift Länge               | 24 mm                                                                          |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 22 mm                                                                          |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 24 mm                                                                          |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2470DYK125R07-21,5/24

EAN 4031582342116  
Bestellnummer 00032380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

