

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Scout
ハウジングタイプ	スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
ステンレス	✓
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	242 mm
全幅	72 mm
総重量	2.912 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	角度のある
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	50 mm
旋回半径	150 mm
旋回径	300 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	130 mm
プレート幅	74 mm
プレート穴長 (最大)	110 mm
プレート穴幅 (最大)	50 mm
プレート穴径	10.5 mm

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

