



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

**PERFORMANCE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

**HAUPTMERKMALE**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Bockrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                  |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 69 mm                  |
| Gesamtbreite                | 35 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,11 kg                |

**GEHÄUSE**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform       | Bauchig            |
| Farbe           | Blaupassiviert     |
| Dom Durchmesser | 27 mm              |

**RAD**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 50 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 19 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 19 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

**BEFESTIGUNG**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart             | Quadratische Platte |
| Plattenlänge                | 55 mm               |
| Plattenbreite               | 55 mm               |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 38,5 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 44 mm               |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38,5 mm             |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 44 mm               |
| Plattenloch Durchmesser     | 6,3 mm              |

# AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Bestellnummer 00039979  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

