PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2477DIK150R07-21,5/24

EAN 4031582326161



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 188 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Gesamtgewicht | 1,63 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 36 mm |
| Schwenkradius | 131 mm |
| Störkreis | 262 mm |
| Dom Durchmesser | 60 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
| Lager | Konuskugellager |
| Radfarbe | Blaupassiviert |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Kunststoffexpander, rund |
| Bundstift Länge | 24 mm |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 22 mm |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 24 mm |
| Hinweis | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DIK150R07-21,5/24

EAN 4031582326161

Bestellnummer 00031752

**Produktzeichnungen**




