

NOVATECH

ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn

EAN 4031582495102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,45 kg

KOLO

Tread profile	konvexní
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	98 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

