**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 75 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 128 mm |
| Общая ширина | 85 mm |
| Общий вес | 0,43 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Цвет | Пассивированный голубым |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 35 mm |
| Ширина тела | 35 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 103 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Номер заказа 00027123

**Чертежи изделия**







