

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526
Bestellnummer 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	600 kg
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C

RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	62 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Kugellager Durchmesser	47 mm
Kugellager Breite	18 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

