

## AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C              |
| 取付高       | 185 mm             |
| 総重量       | 0.988 kg           |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング   |
| スレッドガード    | スレッドガード付き    |
| 直径         | 150 mm       |
| トレッド幅      | 32 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 75 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 36 mm     |
| 旋回半径    | 131 mm    |
| 旋回径     | 262 mm    |

## フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

# AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

