PRODUKTINFORMATION

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Elektrisch-leitfähig	Ja
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	100 mm
Gesamtbreite	43 mm
Gesamtgewicht	0,29 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	43 mm

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	67 mm
Plattenbreite	60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	40 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	48 mm
Plattenloch Durchmesser	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Bestellnummer 00028590

Produktzeichnungen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH