PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Superschweres Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 80 mm |
| Achsloch Durchmesser | 40 mm |
| Nabenlänge | 90 mm |
| Breite des Radkörpers | 80 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
| Lagertyp | 6308 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●○○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Duratech |
| CO2-Emissionen (Scope 3) | 29.11 |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 5400 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 4500 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 9000 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 3,86 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Bestellnummer 00830849

**Produktzeichnungen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Bestellnummer 00836849




© Copyright 2026 TENTE International GmbH