製品情報

STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344868



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	91.5 mm
全幅	46 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	23 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	7 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344868

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH