

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695
Bestellnummer 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech heat
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	280 °C
Gesamtgewicht	0,209 kg

RAD

Material des Radkörpers	Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Trockenlagerbuchse
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	45,5 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695
Bestellnummer 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

