

## GALEA

5070PJH100P30-12

EAN 4031582378603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 139 mm             |
| 全幅        | 66 mm              |
| 総重量       | 0.417 kg           |

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリプロピレン   |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガード付き |
| 直径          | 100 mm    |
| トレッド幅       | 30 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ポリアミド     |
| フォーク形状  | クローズ      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 90 mm     |
| 旋回径     | 180 mm    |
| ドーム径    | 59 mm     |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 12 mm |

# GALEA

5070PJH100P30-12

EAN 4031582378603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

