



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -40 °C             |
| 最大温度範囲    | 80 °C              |
| 取付高       | 188 mm             |
| 総重量       | 1.33 kg            |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 36 mm     |
| 旋回径     | 262 mm    |

### 車輪

|            |             |
|------------|-------------|
| 本体材質       | ポリアミド       |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング  |
| スレッドガード    | スレッドガード付き   |
| 直径         | 150 mm      |
| トレッド幅      | 32 mm       |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD     |

### フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 28 mm      |
| ボルト長       | 45 mm      |

