

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

注文番号 00800241



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Delta twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	111.5 mm
全幅	92 mm
総重量	1.93 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	透明塗装
オフセット	25 mm
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	73 mm

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	100 mm
プレート穴長 (最小)	63 mm
プレート穴長 (最大)	78 mm
プレート穴幅 (最小)	63 mm
プレート穴幅 (最大)	78 mm
プレート穴径	10.5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

注文番号 00800241
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

