

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	240 mm
全幅	115 mm
総重量	2.162 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	140 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

図面

